

**Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con piastra di montaggio e elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~
Deviatore universale**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	3116 13	1/10	34,82	13	4010337112471

Caratteristiche

- Con elemento di illuminazione a LED.
- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

Dati tecnici

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale

- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminabile.

Contenuto della fornitura

- Tutti i dispositivi sono forniti completi di piastra di montaggio, passacavo e ingresso per il condotto.
- Elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~ 0,5 mA è in dotazione.