


**Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con campo per targhetta ed elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~  
Deviatore universale**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 grigio	3116 30	1/10	38,49	14	4010337123835

## Caratteristiche

- Con elemento di illuminazione a LED arancione.
- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
- Protezione dall'acqua sopra intonaco IP44

## Dati tecnici

- Sezione dei conduttori  
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm<sup>2</sup>
- Potenza nominale  
- LEDi/CFLi: 100 W

## Avvisi

- Collegabile anche illuminabile.

## Contenuto della fornitura

- Targhetta con scritta "Heizung Ein/Aus" in dotazione.
  - Passacavo a due moduli (passacavo gemellato) in dotazione.
  - Elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~ 0,5 mA è in dotazione.
-