# **GIRA** Scheda dati



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con campo per targhetta Deviatore universale**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  grigio | 3116 31 | 1 | 58,71 | 14 | 4010337123842 |

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Sezione dei conduttori | |
| - per conduttori rigidi e flessibili fino a: | 2,5mm² |
| Potenza nominale | |
| - LEDi/CFLi: | 100 W |

**Avvisi**

- Collegabile anche illuminabile.

**Contenuto della fornitura**

- Targhetta con scritta “Riscaldamento On/Off”, “VERWARMING AAN/UIT” in dotazione.
- Passacavo a due moduli (passacavo gemellato) in dotazione.
- Elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~ 0,5 mA è in dotazione.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.