

Modulo interruttore di controllo a pulsante 10 AX 250 V~ con elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~ interruttore a 2 poli



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3122 00	1	42,16	01	4010337038726
 senza graffe di fissaggio	3842 00	1	42,16	01	4010337064381

Caratteristiche

- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Grazie alla posizione uniforme del bilanciante che ne risulta, l'installazione elettrica presenta un aspetto ordinato e raffinato.
- Soprattutto nelle combinazioni multiple, ad esempio con più interruttori in un'unica mascherina, l'estetica viene notevolmente incrementata.
- Il bilanciante flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciante nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 3122 00: 32 mm
- 3842 00: 23 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale

- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Può essere illuminabile anche ruotando di 180° il modulo LED.
-

Contenuto della fornitura

- Elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~ 0,5 mA è in dotazione.
-