# **GIRA** Scheda dati



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Interruttore a tirante 10 AX 250 V~ con piastra di montaggio Deviatore universale**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  bianco puro | 3146 13 | 1 | 32,94 | 13 | 4010337112518 |

**Caratteristiche**

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Sezione dei conduttori | |
| - per conduttori rigidi e flessibili fino a: | 2,5mm² |
| Potenza nominale | |
| - LEDi/CFLi: | 100 W |

**Avvisi**

- Per montaggio a parete e a soffitto.

**Contenuto della fornitura**

- Tutti i dispositivi sono forniti completi di piastra di montaggio, passacavo e ingresso per il condotto.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.