
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Modulo pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ contatto NO 1 polo con morsetto N



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3150 00	1/10/100	13,33	01	4010337038788
 senza graffe di fissaggio	3870 00	1/10/100	13,33	01	4010337064596

Dati tecnici

Profondità di montaggio	
- 3150 00:	32 mm
- 3870 00:	23 mm
Sezione dei conduttori	
- per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm²

Avvisi

- Collegabile anche illuminabile.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.