



Modulo interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con elemento di illuminazione a LED arancio 230 V~ deviatore universale

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3116 00	1/10/100	27,54	01	4010337038955
 senza graffe di fissaggio	3826 00	1/10	27,54	01	4010337039037

Caratteristiche

- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.

Dati tecnici**Profondità di montaggio**

- 3116 00: 32 mm
- 3826 00: 23 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale

- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminabile.

Contenuto della fornitura

- Elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~ 0,5 mA è in dotazione.
