

## Presa SCHUKO 16 A 250 V~ System 55



| Specifica                                                                                                        | Cod. ord. | UI       | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante         | 4188 01   | 1/10/100 | 7,39                  | 21 | 4010337092872 |
|  bianco puro brillante        | 4188 03   | 1/10/100 | 7,39                  | 21 | 4010337092896 |
|  bianco puro satinato         | 4188 27   | 1/10/100 | 7,39                  | 21 | 4010337092940 |
|  antracite                    | 4188 28   | 1/10/100 | 9,20                  | 11 | 4010337092957 |
|  color alluminio (verniciato) | 4188 26   | 1/10/100 | 14,03                 | 11 | 4010337092933 |
|  nero opaco (verniciato)      | 4188 005  | 1/10/100 | 14,03                 | 11 | 4010337092865 |
|  grigio opaco (verniciato)    | 4188 015  | 1/5      | 14,03                 | 11 | 4010337092889 |
|  acciaio inox                 | 4188 600  | 1/5      | 22,74                 | 11 | 4010337092964 |

## Caratteristiche

- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

---

## Dati tecnici

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Profondità di montaggio: | 32 mm                                        |
| Materiale conduttore:    | rigido e flessibile                          |
| Sezione dei conduttori   |                                              |
| - per conduttori da:     | da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O.
-