# **GIRA** Scheda dati



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con copertura rossa e scritta in rilievo "WSV" (ulteriore linea dedicata)**




| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  rosso brillante | 4188 108 | 1/5 | 16,72 | 01 | 4010337092919 |

**Caratteristiche**

- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Profondità di montaggio: | 32 mm |
| Materiale conduttore<br>- rigido e flessibile: | |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori da: | da 1,5 mm² a 2,5 mm² |

**Avvisi**

- Gli zoccoli delle prese SCHUKO sono contrassegnati a colori.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/25.