

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con modulo ruotato di 30° e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), senza graffe di fissaggio System 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4418 01	1/5	13,51	01	4010337094920
 bianco puro brillante	4418 03	1/5	13,51	01	4010337094944
 bianco puro satinato	4418 27	1/5	13,51	01	4010337094999
 antracite	4418 28	1/5	14,80	11	4010337095026
 color alluminio (verniciato)	4418 26	1/5	19,47	11	4010337094982
 nero opaco (verniciato)	4418 005	1/5	19,47	11	4010337094913
 grigio opaco (verniciato)	4418 015	1/5	19,47	11	4010337094937

Caratteristiche

- Ideale per connettori angolari maschio.
- Anche per l'impiego in colonne energetiche e sistemi sotto traccia Gira.
- Per fissaggio con viti.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²
Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali:	da 0 °C a +45 °C

Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O.
 - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
-