

## Presa danese 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1b con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) System 55



| Specifica                                                                                                        | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante         | 4422 01   | 1/5 | 22,92                 | 01 | 4010337092308 |
|  bianco puro brillante        | 4422 03   | 1/5 | 22,92                 | 01 | 4010337092322 |
|  bianco puro satinato         | 4422 27   | 1/5 | 22,92                 | 01 | 4010337092346 |
|  antracite                    | 4422 28   | 1/5 | 24,26                 | 11 | 4010337092353 |
|  color alluminio (verniciato) | 4422 26   | 1/5 | 29,13                 | 11 | 4010337092339 |
|  nero opaco (verniciato)      | 4422 005  | 1/5 | 29,13                 | 11 | 4010337092292 |
|  grigio opaco (verniciato)    | 4422 015  | 1/5 | 29,13                 | 11 | 4010337092315 |

### Caratteristiche

- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.  
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/25.

- Anello di supporto con messa a terra.

---

## Dati tecnici

Profondità di montaggio: 29 mm

Sezione dei conduttori  
- per conduttori da: da 1,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>

---

## Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

---