


**Presca SCHUKO 16 A 250 V~con campo per targhetta, coperchio a cerniera con attacco a baionetta, parte inferiore e superiore della scatola IP66**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 grigio	4440 31	1	83,55	14	4010337094234

#### Caratteristiche

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

#### Dati tecnici

Materiale conduttore

- (vale solo per 4440 31):

rigido e flessibile

Sezione dei conduttori

- per conduttori da:

da 1,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Avvisi

- Non adatta per apparecchi di pulizia ad alta pressione.

#### Contenuto della fornitura

- Targhetta con scritta in bianco in dotazione.