GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con spia di controllo arancione e campo per targhetta System 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4452 01	1/5	30,49	01	4010337094630
 bianco puro brillante	4452 03	1/5	30,49	01	4010337094654
 bianco puro satinato	4452 27	1/5	30,49	01	4010337094678
 antracite	4452 28	1/5	31,94	11	4010337094685
 color alluminio (verniciato)	4452 26	1/5	36,98	11	4010337094661
 nero opaco (verniciato)	4452 005	1/5	36,98	11	4010337094623
 grigio opaco (verniciato)	4452 015	1/5	36,98	11	4010337094647

Caratteristiche

- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.

Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	29 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	 da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Contenuto della fornitura

- L'elemento lampada fluorescente è in dotazione.
- Targhetta con scritta "EDV" in dotazione.
