

Presse SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) (IP20) TX_44



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	4453 66	1/5	13,82	13	4010337093848
 antracite (verniciato)	4453 67	1/5	19,95	13	4010337093855
 color alluminio (verniciato)	4453 65	1/5	19,95	13	4010337093831

Caratteristiche

- Anello di supporto con messa a terra.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Sezione dei conduttori	
- per conduttori rigidi e flessibili da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²
Temperatura ambiente	
- maggiore protezione contro i contatti accidentali:	da 0 °C a 45 °C

Avvisi

- Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20.
- Per il montaggio si deve utilizzare anche la flangia di guarnizione della placca.
- Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O.
- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.