# **GIRA** Scheda dati



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Presa SCHUKO 16 A 250 V~ senza graffe di fissaggio System 55**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  bianco crema brillante | 4466 01 | 1/10 | 7,72 | 21 | 4010337095088 |
|  bianco puro brillante | 4466 03 | 1/10 | 7,72 | 21 | 4010337095101 |
|  bianco puro satinato | 4466 27 | 1/10/100 | 7,72 | 21 | 4010337095125 |
|  antracite | 4466 28 | 1/10/100 | 9,61 | 11 | 4010337095132 |
|  color alluminio (verniciato) | 4466 26 | 1/10 | 14,66 | 11 | 4010337095118 |
|  nero opaco (verniciato) | 4466 005 | 1/10/100 | 14,66 | 11 | 4010337095071 |
|  grigio opaco (verniciato) | 4466 015 | 1/5 | 14,66 | 11 | 4010337095095 |
|  acciaio inox | 4466 600 | 1/10 | 23,76 | 11 | 4010337095149 |

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Caratteristiche**

- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

---

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Profondità di montaggio: | 29 mm |
| Sezione dei conduttori | |
| - per conduttori da: | da 1,5 mm² a 2,5 mm² |

---