GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ senza graffe di fissaggio System 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4466 01	1/10	7,72	21	4010337095088
 bianco puro brillante	4466 03	1/10	7,72	21	4010337095101
 bianco puro satinato	4466 27	1/10/100	7,72	21	4010337095125
 antracite	4466 28	1/10/100	9,61	11	4010337095132
 color alluminio (verniciato)	4466 26	1/10	14,66	11	4010337095118
 nero opaco (verniciato)	4466 005	1/10/100	14,66	11	4010337095071
 grigio opaco (verniciato)	4466 015	1/5	14,66	11	4010337095095
 acciaio inox	4466 600	1/10	23,76	11	4010337095149

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Caratteristiche

- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	29 mm
Sezione dei conduttori	
- per conduttori da:	da 1,5 mm² a 2,5 mm²
