



Presse SCHUKO 16 A 250 V~ senza graffe di fissaggio System 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 nero opaco	4466 005	1/10/100	14,03	11	4010337095071
 acciaio inox	4466 600	1/10	22,74	11	4010337095149

Caratteristiche

- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	29 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²