

**Presa con contatto di terra 16 A 250 V~, coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)  
System 55**



| Specifica                                                                                                        | Cod. ord. | UI   | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante        | 4488 01   | 1/10 | 21,30                 | 01 | 4010337095804 |
|  bianco puro brillante        | 4488 03   | 1/10 | 21,30                 | 01 | 4010337095835 |
|  bianco puro satinato         | 4488 27   | 1/10 | 21,30                 | 01 | 4010337095859 |
|  antracite                    | 4488 28   | 1/10 | 22,62                 | 11 | 4010337095866 |
|  color alluminio (verniciato) | 4488 26   | 1/10 | 27,30                 | 11 | 4010337095842 |
|  nero opaco (verniciato)      | 4488 005  | 1/10 | 27,30                 | 11 | 4010337095798 |
|  grigio opaco (verniciato)    | 4488 015  | 1/10 | 27,30                 | 11 | 4010337095811 |
|  acciaio inox                 | 4488 600  | 1/5  | 35,69                 | 11 | 4010337095873 |

## Caratteristiche

- Con morsetti a innesto.
- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

---

## Dati tecnici

|                                                                                 |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Profondità di montaggio:                                                        | 29 mm                                        |
| Materiale conduttore:                                                           | rigido e flessibile                          |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori da:                                  | da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura ambiente<br>- maggiore protezione contro i contatti<br>accidentali: | da 0 °C a +45 °C                             |

---

## Avvisi

- Omologata secondo NF C 61-314 (2003).
- Omologato in conformità alla norma NBN C 61-112-1:2017.
- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.