

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) senza graffe di fissaggio



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4755 01	1/10	10,96	01	4010337093879
 bianco puro brillante	4755 03	1/10	10,96	01	4010337093893
 bianco puro satinato	4755 27	1/10/100	10,96	01	4010337093916
 antracite	4755 28	1/10	12,26	11	4010337093923
 color alluminio (verniciato)	4755 26	1/5	16,97	11	4010337093909
 nero opaco (verniciato)	4755 005	1/10	16,97	11	4010337093862
 grigio opaco (verniciato)	4755 015	1/5	16,97	11	4010337093886

Caratteristiche

- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	29 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²
Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali:	da 0 °C a +45 °C

Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
