











## Set di bilancieri 2 moduli personalizzabile per sensore tattile 4.95



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 alluminio bianco puro brillante (verniciato)	5032 903	1	115,27	06	4010337098263
 alluminio bianco puro satinato (verniciato)	5032 927	1	115,27	06	4010337098294
 alluminio antracite (verniciato)	5032 928	1	115,27	06	4010337098201
 alluminio (anodizzato)	5032 17	1	91,22	06	4010337072652
 alluminio nero opaco (verniciato)	5032 905	1	115,27	06	4010337098232
 alluminio grigio opaco (verniciato)	5032 915	1	115,27	06	4010337098164
 alluminio nero (anodizzato)	5032 126	1	91,22	06	4010337072621
 Bronzo (PVD)	5032 38	1	199,46	06	4010337098331
 vetro nero	5032 05	1	91,22	06	4010337072539



acciaio inox

5032 219

1

163,39

06

4010337072591

## Avvisi

- La scritta, estremamente nitida e indelebile, è applicata al laser dal servizio per targhette ure Gira. Per una realizzazione personalizzata è possibile registrarsi gratuitamente e scegliere tra i diversi caratteri e simboli a disposizione o anche integrare loghi aziendali o alberghieri. L'ordinazione viene evasa dal grossista indicata in fase di ordinazione degli interruttori a bilanciere.
- Si prega di notare che, per motivi tecnici, i set di bilancieri per il sensore tattile 4.95 in vetro bianco non possono essere etichettati al laser.
- Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente tramite il servizio per targhette Gira.
- Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira [www.beschriftung.gira.de](http://www.beschriftung.gira.de).