


## Alimentazione di tensione 12 V DC 2 A



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 AMG	5319 00	1	76,39	42	4010337774037

### Caratteristiche

- Alimentazione di tensione 12 V DC per il server eNet, il modulo ricevente radio eNet e la videocamera esterna.

### Dati tecnici

Tensione nominale	
- Primario:	da 100 a 240 V AC, 50/60 Hz
- Secondario:	da 12 a 14 V DC
Corrente nominale	
- Secondario:	2 A
Corrente di dispersione:	max 250 µA
Temperatura ambiente:	da -10 °C a +50 °C

### Dimensioni

Unità di larghezza (TE):	2
--------------------------	---