


## Trasmettitore portatile radio eNet 2 moduli



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 antracite	5352 10	1	65,18	42	4010337774082

### Caratteristiche

- Ad ogni canale appartengono due tasti.
- Ogni coppia di tasti impostabile come funzione canale o scene.
- LED di stato.
- Apparecchio alimentato da pile.

Impostabile con server eNet:

- Trasmissione radio interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet.
- Segnalazione dello stato di trasmissione disattivabile.
- Interdizione del comando.
- Scene tutto On o tutto Off, scene con valore di soglia e scene individuali configurabili.
- Configurazione del tasto delle scene tramite l'app eNet SMART HOME (regole "se A....allora B") per l'attivazione di azioni, scene e timer.
- Aggiornamento del software dell'apparecchio.

### Dati tecnici

Tensione nominale:	3 V DC
Batteria	
- Tipo:	CR 2450N
- Nr. UN:	3091
Dimensioni	
- L x H x P:	40,5 x 55 x 15 mm

### Avvisi

- Le batterie sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle batterie esauste.

---

#### **Contenuto della fornitura**

- Le batterie sono in dotazione.

---