# **GIRA** Scheda dati



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Timer veneziana e luci Display System 3000 System 70**




| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  bianco puro brillante | 5366 70 | 1/5 | 107,38 | 02 | 4010337118565 |
|  bianco puro satinato (verniciato) | 5366 72 | 1/5 | 115,11 | 02 | 4010337118572 |
|  antracite (verniciato) | 5366 73 | 1/5 | 115,11 | 02 | 4010337118541 |
|  nero opaco (verniciato) | 5366 74 | 1/5 | 115,11 | 02 | 4010337118589 |
|  grigio opaco (verniciato) | 5366 76 | 1/5 | 115,11 | 02 | 4010337118558 |

**Caratteristiche**

- Comando attraverso sensore capacitivo.
- Programmazione rapida per assegnare l'ora attuale all'ora di movimentazione/al tempo di intervento programmati.
- Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile.
- Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale) impostabile per 18 Paesi.
- Ora siderale per alba e tramonto adattabile in modo personalizzato di ±2 ore.
- La funzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva il funzionamento automatico.
- Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell'orario attuale.
- Programmazione di rispettivamente un tempo di sollevamento e abbassamento o di 2 tempi di attivazione e disattivazione per i periodi Lun-Ven e Sa+Do.

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Precisione dell'orologio | |
| - al mese: | ±10 s |

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

| | |
|---|---|
| Autonomia: | circa 4 h |
| Temperatura ambiente: | da -5 °C a +45 °C |