






Timer veneziana e luci Display System 3000 System 70



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	5366 70	1/5	107,38	02	4010337118565
 bianco puro satinato (verniciato)	5366 72	1/5	115,11	02	4010337118572
 antracite (verniciato)	5366 73	1/5	115,11	02	4010337118541
 nero opaco (verniciato)	5366 74	1/5	115,11	02	4010337118589
 grigio opaco (verniciato)	5366 76	1/5	115,11	02	4010337118558

Caratteristiche

- Comando attraverso sensore capacitivo.
- Programmazione rapida per assegnare l'ora attuale all'ora di movimentazione/al tempo di intervento programmati.
- Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile.
- Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale) impostabile per 18 Paesi.
- Ora siderale per alba e tramonto adattabile in modo personalizzato di ± 2 ore.
- La funzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva il funzionamento automatico.
- Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell'orario attuale.
- Programmazione di rispettivamente un tempo di sollevamento e abbassamento o di 2 tempi di attivazione e disattivazione per i periodi Lun-Ven e Sa+Do.

Dati tecnici

Precisione dell'orologio
- al mese: ± 10 s

GIRA Distinta base

catalogue.gira.com

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Autonomia: circa 4 h
Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C
