






## Bilanciere 2 moduli non stampato con finestra di controllo System 70



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	5369 70	1/5	13,39	02	4010337119128
 bianco puro satinato (verniciato)	5369 72	1/5	18,42	02	4010337119135
 grigio opaco (verniciato)	5369 76	1/5	18,42	02	4010337119111
 antracite (verniciato)	5369 73	1/5	18,42	02	4010337119104
 nero opaco (verniciato)	5369 74	1/5	18,42	02	4010337119142

### Caratteristiche

- Bilancieri di comando senza stampa come ricambio per i bilancieri originali contrassegnati con simboli.
- Utilizzabili in modo universale per il bilanciere sinistro e destro.

### Avvisi

- Se si utilizza un pannello di metallo e/o una placca di metallo, la portata può diminuire.