© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Rilevatore di presenza e movimento System 3000 pannello 360° BT



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	5377 02	1	190,36	02	4010337052227

Caratteristiche

- Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
- Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
- Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili.
- Comando con modulo apparecchio derivato a 2 fili, a 3 fili o pulsante meccanico.
- Schermo innestabile per la delimitazione del campo di rilevamento.
- Montaggio a soffitto su modulo da incasso System 3000.

Con modulo interruttore System 3000

- Servizio di breve durata.

Con modulo dimmer System 3000

- Regolazione a luce costante.
- Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata.
- La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando e l'app Gira System 3000.
- Funzione luce di base.
- Funzione luce notturna.

Funzioni con l'app Gira System 3000

- Impostazione dell'apparecchio come rilevatore di presenza o rilevatore di movimento.
- Impostazione della soglia di luminosità.
- Impostazione della sensibilità dei tre sensori PIR.
- Impostazione del tempo di disinserimento ritardato.
- Funzioni forzate: funzionamento automatico, On/Off permanente, On/Off temporalmente limitato da 0,5 fino a 5 ore.
- Simulazione di presenza.
- Servizio diurno.
- Prova di funzionamento.
- Preavviso di spegnimento.
- Funzione timer.
- Modalità di segnalazione automatica (lampeggiante).
- Modalità di segnalazione manuale (lampeggiante).

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Dati tecnici

Angolo di rilevamento:	360°
Altezza di montaggio	
- minimo:	2,20 m
- massimo p. rilevatore di movimento:	6,00 m
- massimo p. rilevatore di presenza:	3,50 m
Area di rilevamento con altezza di montaggio 2,20 m	
- Rilevatore di presenza:	Ø max. 3,50 m
Area di rilevamento con altezza di montaggio 3 m	
- Rilevatore di movimento:	Ø max. 20 m
- Rilevatore di presenza:	Ø max. 8 m
Sensibilità:	0, 25, 50, 75, 100 %
Soglia di luminosità	
- Rilevatore di movimento:	da circa 5 fino a 500 lx (e servizio diurno)
- Rilevatore di presenza:	da circa 5 fino a 1000 lx (e servizio diurno)
Servizio di breve durata	
- Durata dell'impulso:	circa 0,5 s
- Pausa impulsi:	circa 3 s
Portata di trasmissione:	Tip. 10 m
Potenza di trasmissione:	max. 2,5 mW, classe 2
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C
Dimensioni:	Ø 103 H 66