
# **GIRA** Scheda dati



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Pulsante scrivibile System 106**




| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| acciaio inox | 5549 920 | 1 | 53,55 | 20 | 4010337022800 |
| alluminio | 5549 926 | - | - | - | 4010337022794 |
| bianco traffico (verniciato) | 5549 902 | 1 | 41,18 | 20 | 4010337022787 |
| acciaio inox V4A | 5549 914 | 1 | 72,53 | 20 | 4010337092056 |
| alluminio (anodizzato) | 5549 916 | 1 | 41,18 | 20 | 4010337138051 |
| Bronzo (PVD) | 5549 921 | 1 | 72,53 | 20 | 4010337100928 |
| nero opaco (verniciato) | 5549 925 | 1 | 72,53 | 20 | 4010337100768 |

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Dimensioni | |
| - H x L: | 25,3 x 105,5 |

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Avvisi**

- Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente tramite il servizio per targhette  Gira.
- Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.

---

**Contenuto della fornitura**

- Incl. dicitura stampata a laser personalizzata.

---