


Modulo display di chiamata IP System 106



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 vetro nero	5564 000	1	1.280,00	30	4010337112822

Caratteristiche

- Il modulo display di chiamata IP amplia l'impianto suoneria con un moderno display IPS full touch da 4" con funzionamento intuitivo.
- Offre la massima flessibilità grazie alla possibilità di chiamare direttamente fino a 1.000 partecipanti.
- La ricerca alfanumerica intelligente facilita la selezione rapida, mentre il passaggio temporaneo alla lingua locale consente un facile utilizzo per gli ospiti internazionali. Il modulo è dotato inoltre di una funzione di tastiera a codice che può essere disattivata se necessario. La configurazione e la gestione avvengono comodamente tramite un browser web. Un sensore di prossimità integrato attiva automaticamente il display e rileva allo stesso tempo la sporcizia. Grazie all'eccellente leggibilità da diversi angoli di osservazione, anche in caso di forte irraggiamento solare diretto, e all'utilizzo illimitato in caso di pioggia, il modulo è ideale per l'uso in esterno.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione: mediante cavo piatto, 10 poli

Display
 - Dimensioni: 4" IPS TFT LCD full touch
 - Risoluzione: 480 x 480 pixel (area attiva)
 - Luminosità: 85°

Potenza assorbita
 - Stand-by (display spento): 300 mW
 - Stato attivo (display acceso, luminosità max): 1,3 W

Collegamenti
 - composito: 1 strisce di prese
 - Sistema: 2 strisce di prese

Temperatura ambiente: da -20 °C a +50 °C

Classe di protezione: IP54

Dimensioni in mm: L 106,5 x H 106,5 x P 28,7

: