


Modulo connettore RCA audio Cavo breakout



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	5633 03	1	61,46	01	4010337460350
 nero opaco	5633 10	1	61,46	01	4010337460367

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- Cavo breakout: min 40 mm

Impedenza d'onda per cavo breakout: 75 Ω

Lunghezza del cavo breakout: 200 mm

Avvisi

- Solo per fissaggio a viti.
- Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura.
- Utilizzando queste unità a innesto, per i dispositivi collegati c'è un limite di potenza di 15 watt.
- Consiglio di installazione: prese elettroniche Kaiser Montaggio da incasso: Cod. art. Kaiser: 1068-02 Montaggio per parete con intercapedine: Cod. art. Kaiser: 9062-94 Installazione in calcestruzzo: Cod. art. Kaiser: 1268-40