

## Modulo connettore mini-jack 3,5 mm Cavo breakout



| Specifica                                                                                               | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco puro brillante | 5649 03   | 1  | 43,92                 | 01 | 4010337460930 |
|  nero opaco          | 5649 10   | 1  | 43,92                 | 01 | 4010337460947 |

### Caratteristiche

- Collegamento frontale: morsetti a innesto, rosso/nero.
- Collegamento posteriore: morsetti a vite.

### Dati tecnici

#### Sezione dei conduttori

- : max 6 mm<sup>2</sup>
- Massimo: 2,5mm<sup>2</sup>
- minimo: 1mm<sup>2</sup>

#### Collegamento

- Lato posteriore: 4mm<sup>2</sup>