

Modulo WBT-0710 Cu nextgen™ Capocorda/collegamento a saldare

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	5665 03	1	156,27	01	4010337461456
 nero opaco	5665 10	1	156,27	01	4010337461463

Dati tecnici

Sezione dei conduttori

- Massimo: 1 x 10 mm² (7 AWG)
- minimo: 1 x 4 mm² (11 AWG)

Avvisi

- Non adatto per telaio di montaggio con coperchio a cerniera.
- Solo per fissaggio a viti.
- Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura.
- Utilizzando queste unità a innesto, per i dispositivi collegati c'è un limite di potenza di 15 watt.
- Consiglio di installazione: prese elettroniche Kaiser
Montaggio da incasso: Cod. art. Kaiser: 1068-02
Montaggio per parete con intercapedine: Cod. art. Kaiser: 9062-94
Installazione in calcestruzzo: Cod. art. Kaiser: 1268-40