© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Modulo WBT-0708 Cu nextgen™ Capocorda/collegamento a saldare



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	5666 03	1	89,93	01	4010337461487
 nero opaco	5666 10	1	89,93	01	4010337461494

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
- Massimo: 1 x 10 mm² (7 AWG)
- minimo: 1 x 4 mm² (11 AWG)

Avvisi

- Non adatto per telaio di montaggio con coperchio a cerniera.
- Solo per fissaggio a viti.
- Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura.
- Utilizzando queste unità a innesto, per i dispositivi collegati c'è un limite di potenza di 15 watt.
- Consiglio di installazione:prese elettroniche KaiserMontaggio da incasso: Cod. art. Kaiser:1068-02 Montaggio per parete con intercapedine: Cod. art. Kaiser:9062-94Installazione in calcestruzzo: Cod. art. Kaiser:1268-40

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.