

## Modulo jack modulare RJ45 cat.6A 10 Gbit-Ethernet Connettore



| Specifica                                                                                               | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco puro brillante | 5695 03   | 1/5 | 31,45                 | 01 | 4010337463337 |
|  nero opaco          | 5695 10   | 1/5 | 31,45                 | 01 | 4010337463344 |

### Dati tecnici

Profondità di montaggio

- Connettore: min 24 mm

### Avvisi

- Solo per fissaggio a viti.
- Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura.
- Nel caso di uso con connettori tenere presente quanto segue: Non adatto per l'installazione in canalina e scatola di installazione standard. Si consiglia il collegamento con connettori angolari maschio.
- Utilizzando queste unità a innesto, per i dispositivi collegati c'è un limite di potenza di 15 watt.
- Consiglio di installazione: prese elettroniche Kaiser  
Montaggio da incasso: Cod. art. Kaiser: 1068-02  
Montaggio per parete con intercapedine: Cod. art. Kaiser: 9062-94  
Installazione in calcestruzzo: Cod. art. Kaiser: 1268-40