

Modulo jack modulare RJ45 cat.6A 10 Gbit-Ethernet Tecnica a morsetti mordenti



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	5696 03	1/5	29,47	01	4010337463368
 nero opaco	5696 10	1/5	29,47	01	4010337463375

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- Tecnica a morsetti mordenti:

35 mm

Avvisi

- Solo per fissaggio a viti.
- Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura.
- Nel caso di uso con connettori tenere presente quanto segue: Non adatto per l'installazione in canalina e scatola di installazione standard. Si consiglia il collegamento con connettori angolari maschio.
- Utilizzando queste unità a innesto, per i dispositivi collegati c'è un limite di potenza di 15 watt.
- Consiglio di installazione: prese elettroniche Kaiser Montaggio da incasso: Cod. art. Kaiser: 1068-02 Montaggio per parete con intercapedine: Cod. art. Kaiser: 9062-94 Installazione in calcestruzzo: Cod. art. Kaiser: 1268-40