

Modulo jack modulare RJ45 cat.6A 10 Gbit Ethernet e presa SAT F Connettore, SAT-F, morsetto a taglio



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	5697 03	1/5	56,20	01	4010337463399
 nero opaco	5697 10	1/5	56,20	01	4010337463405

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	35 mm
Impedenza d'onda per SAT:	75 Ω
Per conduttore interno:	Ø 0,6 - 1 mm

Avvisi

- Solo per fissaggio a viti.
- Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura.
- Utilizzando queste unità a innesto, per i dispositivi collegati c'è un limite di potenza di 15 watt.
- Nel caso di uso con connettori tenere presente quanto segue: Non adatto per l'installazione in canalina e scatola di installazione standard. Si consiglia il collegamento con connettori angolari maschio.
- Consiglio di installazione: prese elettroniche KaiserMontaggio da incasso: Cod. art. Kaiser:1068-02 Montaggio per parete con intercapedine: Cod. art. Kaiser:9062-94 Installazione in calcestruzzo: Cod. art. Kaiser:1268-40