








## Abdeckrahmen Gira E2 Reinweiß seidenmatt



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE       | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|----------|--------------------|----|---------------|
|  1fach                   | 0211 22     | 1/10/100 | 7,77               | 01 | 4010337211228 |
|  1,5fach               | 1001 22     | 1/10     | 11,50              | 01 | 4010337881322 |
|  2fach                 | 0212 22     | 1/10/100 | 10,67              | 01 | 4010337212225 |
|  2fach ohne Mittelsteg | 1002 22     | 1/10     | 10,67              | 01 | 4010337002222 |
|  3fach                 | 0213 22     | 1/5      | 19,47              | 01 | 4010337213222 |
|  4fach                 | 0214 22     | 1/5      | 31,45              | 01 | 4010337214229 |
|  5fach                 | 0215 22     | 1/5      | 47,99              | 01 | 4010337215226 |

### Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

## Hinweise

- Auch für Kanalinstallationen geeignet.
  - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet.
-