


Insteekaanheid datakap voor Modular Jack AMP



Specificatie	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 2-voudig	0039 00	1/5/25	6,35	01	4010337039006

Hinweise

- Geschikt voor: AMP 6-polig 1116603-1 toolless cat.3 AMP 8-polig 1116515-1 cat.5e afgeschermd AMP 8-polig 1116604-1 toolless cat.5e onafgeschermd AMP 8-polig 1339015-1 toolless cat.5e afgeschermd AMP 8-polig 1375055-1 SL cat.6 onafgeschermd AMP 8-polig 1375188-1 SL cat.6 afgeschermd Kannegieter BICC Brand Rex Snap-In-Jacks RJ45 Krone Inline RJ45 afgeschermd/onafgeschermd AMP SL Series RJ45 Jack cat.5E AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711441-1 afgeschermd cat.7A AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711437-1 afgeschermd cat.7A AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711160-1 afgeschermd cat.6 AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711342-1 afgeschermd cat.6 AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711592-1 afgeschermd cat.6A AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711716-1 afgeschermd cat.6A AMP LC optische kabel Duplex adapter AMP MT RJ optische kabel Duplex.
- Tweede opening afsluitbaar.