





Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWhSt.	PS	EAN
 Serieschakelaar	0105 00	-	-	-	4010337105008
	0815 00	-	-	-	4010337815006
 Wisselschakelaar 2-voudig	0108 00	-	-	-	4010337108009

Technische Daten

Inbouwdiepte	
- 0105 00:	28 mm
- 0108 00:	32 mm
Aansluitingdoorsnede	
- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²
Nominaal vermogen	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Volgens beschikbaarheid.