





Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Serieschakelaar | 0105 00 | - | - | - | 4010337105008 |
|  | 0815 00 | - | - | - | 4010337815006 |
|  Wisselschakelaar 2-voudig | 0108 00 | - | - | - | 4010337108009 |

Technische Daten

| | |
|---|---------------------|
| Inbouwdiepte | |
| - 0105 00: | 28 mm |
| - 0108 00: | 32 mm |
| Aansluitingdoorsnede | |
| - voor massieve en soepele geleiders tot: | 2,5 mm ² |
| Nominaal vermogen | |
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |

Hinweise

- Volgens beschikbaarheid.