

Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met montageplaat Schakelaar 2-polig



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 crème wit	0112 10	-	-	-	4010337112105
 zuiver wit	0112 11	-	-	-	4010337112112

Merkmale

- Met glimlampelement.

Technische Daten

- Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
- Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Hinweise

- Volgens beschikbaarheid.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.