


## Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met tekstkader Schakelaar 2-polig



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 grijs	0112 31	-	-	-	4010337112310

### Merkmale

- Met glimlampelement.
- Spatwaterdicht opbouw IP66

### Technische Daten

- Aansluitingdoorsnede  
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Nominaal vermogen  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Hinweise

- Volgens beschikbaarheid.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

### Lieferumfang

- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.
- Tekstlabel 'Heizung Ein/Aus' is bij de levering inbegrepen.