

Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met montageplaat Universele uit-wisselschakelaar



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 crème wit	0116 10	-	-	-	4010337116103
 zuiver wit	0116 11	-	-	-	4010337116110

Merkmale

- Met glimlampelement.

Technische Daten

Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Volgens beschikbaarheid.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.