

Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met tekstkader Universele uit-wisselschakelaar

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 grijs	0116 30	-	-	-	4010337116301

Kenmerken

- Met glimlampelement.

Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
- Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Volgens beschikbaarheid.

Levering

- Tekstlabel 'Heizung Ein/Aus' is bij de levering inbegrepen.
- Kabelinvoer 2-voudig (dubbele invoer) is bijgevoegd.
- Glimlampelement 230 V~ 1,5 mA is bij de levering inbegrepen.