

Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~met tekstkader (bovenstuk) Universele uit-wisselschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 grijs	0116 35	-	-	-	4010337116356

Kenmerken

- Met glimlampelement.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede	
- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²
Nominaal vermogen	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Tekstlabel 'Heizung Ein/Aus' is bij de levering inbegrepen.
- Glimlampelement 230 V~ 1,5 mA is bij de levering inbegrepen.