




Drukcontact 10 A 250 V~ met rechtstaande wip en controlevenster Wisselcontact 1-polig



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 zuiver wit	0120 66	-	-	-	4010337120667
 antraciet	0120 67	-	-	-	4010337120674
 kleur aluminium	0120 65	-	-	-	4010337120650

Technische Daten

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²

Hinweise

- Met bedieningsfunctie in reliëf.
- Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
- Door de verticale wippositie passend bij de tastschakelaars.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Volgens beschikbaarheid.