




## Drukcontact 10 A 250 V~ met rechtstaande wip en controlevenster Wisselcontact 1-polig



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit        | 0120 66     | -  | -                  | -  | 4010337120667 |
|  antraciet       | 0120 67     | -  | -                  | -  | 4010337120674 |
|  kleur aluminium | 0120 65     | -  | -                  | -  | 4010337120650 |

### Technische Daten

|   |                     |
|---|---------------------|
| Inbouwdiepte:   | 28 mm               |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor massieve en soepele geleiders tot: | 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Hinweise

- Met bedieningsfunctie in reliëf.
- Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
- Door de verticale wippositie passend bij de tastschakelaars.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Volgens beschikbaarheid.