

Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig Serieschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	0125 66	-	-	-	4010337125662
 antraciet	0125 67	-	-	-	4010337125679
 kleur aluminium (gelakt)	0125 65	-	-	-	4010337125655

Technische gegevens

Inbouwdiepte	
- 0125 ...	25 mm
- 0128 ...	28 mm
Aansluitingdoorsnede	
- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm²
Nominaal vermogen	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Aanwijzingen

- Met bedieningsfunctie in reliëf.
- Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
- Volgens beschikbaarheid.
- Opvolgartikel: 3125 00 + 3495 xxLeverbaar vanaf 08/2024.