




## Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig Serieschakelaar



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 zuiver wit	0125 66	-	-	-	4010337125662
 antraciet	0125 67	-	-	-	4010337125679
 kleur aluminium	0125 65	-	-	-	4010337125655

### Technische Daten

Inbouwdiepte	
- 0125 ...:	25 mm
- 0128 ...:	28 mm
Aansluitingdoorsnede	
- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominaal vermogen	
- LEDi/ CFLi:	100 W

### Hinweise

- Met bedieningsfunctie in reliëf.
- Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
- Volgens beschikbaarheid.
- Opvolgartikel: 3125 00 + 3495 xxLeverbaar vanaf 08/2024.