

## Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig Wisselschakelaar 2-voudig



| Specificatie                                                                                                 | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit                 | 0128 66  | -  | -                  | -  | 4010337128663 |
|  antraciet                | 0128 67  | -  | -                  | -  | 4010337128670 |
|  kleur aluminium (gelakt) | 0128 65  | -  | -                  | -  | 4010337128656 |

### Technische gegevens

#### Inbouwdiepte

|            |       |
|------------|-------|
| - 0125 ... | 25 mm |
| - 0128 ... | 28 mm |

#### Aansluitingdoorsnede

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| - voor massieve en soepele geleiders tot: | 2,5 mm² |
|-------------------------------------------|---------|

#### Nominaal vermogen

|               |       |
|---------------|-------|
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |
|---------------|-------|

### Aanwijzingen

- Met bedieningsfunctie in reliëf.
- Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
- Volgens beschikbaarheid.
- Opvolgartikel: 3128 00 + 3495 xxLeverbaar vanaf 08/2024.