




## Drukcontact 10 A 250 V~ met rechtstaande wip Wisselcontact 1-polig



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 zuiver wit	0130 66	-	-	-	4010337130666
 antraciet	0130 67	-	-	-	4010337130673
 kleur aluminium	0130 65	-	-	-	4010337130659

### Technische Daten

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm <sup>2</sup>

### Hinweise

- Met bedieningsfunctie in reliëf.
- Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
- Door de verticale wippositie passend bij de tastschakelaars.
- Volgens beschikbaarheid.